

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5540.220

Baie TX colocation

État: 11.01.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 5540.220 - Baie TX colocation

Le monde de l'IT évolue et la centralisation de l'IT dans de grands datacenters est devenue une tendance à long terme. La baie TX Colo est notre réponse, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans les grands Datacenters. Grâce à sa configuration avant-gardiste, le TX Colo est prêt à être utilisé immédiatement pour répondre à votre application !



Caractéristiques

Référence	TX 5540.220
Modèle	standard
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Équipement intérieur : laqué Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035 Porte : RAL 7035 Poignée et charnières : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire avec portes et toit Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130° Fermeture avant et arrière : poignée confort VX à code Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite Cloison montée sur le côté gauche de la baie Chemin de câbles de 150 mm, monté à l'arrière du côté droit de l'armoire 10 x écrou cage avec vis (joint) Accessoires de mise à la terre (non montés) Montants 19" Déflecteurs d'air Kit de juxtaposition (joint à la livraison, non monté)
Épaisseur de matériau de la porte	1,2 mm
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur	47 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
Fixation 19"	Baie d'une largeur de 600 mm vissée en haut et en bas sur l'ossature à l'aide de l'équerre de montage
Modèle	Standard
Modèle de toit	Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite
Design doors	Portes avec aération
Modèle porte à l'arrière	Porte en tôle d'acier ajourée en deux parties Surface ajourée env. 78 % de la surface totale

Caractéristiques

Modèle porte à l'avant	Porte en tôle d'acier ajourée Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée Monobloc Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
Modèle de base	à capot amovible
Position de montage des montants	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible	15000N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	106
Poids brut	116
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177971608
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---