


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.062

## Cadre de serrage

État: 07.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.062 - Cadre de serrage

Usinage d'une seule traite des enveloppes sur le centre d'usinage Perforex BC et MT avec moins de temps passé à positionner et fixer les pièces à usiner et donc une productivité améliorée.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | AS 4050.062  |
| Modèle  | Dispositif de serrage pneumatique  |
| Description produit                                       | Permet l'usinage en une seule passe des coffrets dans la zone d'usinage des enveloppes des centres d'usinage Perforex BC et MT.  |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 3  |
| Remarque  | La mise en œuvre d'un cadre de serrage (référence 4050.080) sur le centre d'usinage BC (référence 4050.230) est possible exclusivement avec la variante à deux portes. |
| Pour référence(s)   | 4050.107<br>4050.108<br>4050.230<br>4055.920<br>4055.921<br>4055.925<br>4055.926   |
| Suitable for  | Perforex BC 1007 HS<br>Perforex BC 1008 HS<br>Perforex BC 2014 HS<br>Perforex MT 2101<br>Perforex MT 2101 S<br>Perforex MT 2201<br>Perforex MT 2201 S                  |
| Dimensions maximales des enveloppes à fixer               | Largeur: 370 mm<br>Hauteur: 440 mm<br>Profondeur: 600 mm   |
| Dimensions minimales des pièces plates à fixer            | Largeur: 90 mm<br>Hauteur: 90 mm<br>Profondeur: 90 mm  |

# Caractéristiques

---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emballage        | 1 p.          |
| Poids net                | 25            |
| Poids brut               | 25            |
| Numéro du tarif douanier | 84669360      |
| EAN                      | 4028177804326 |
| ETIM 9                   | EC003010      |
| ETIM 8                   | EC003010      |
| ECLASS 8.0               | 36609190      |