

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

**Cisaille pour goulottes de câblage
MC125**

État: 07.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Cisaille pour goulottes de câblage MC125

Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.435
Description produit	Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.
Avantages	Permet de couper manuellement et à moindre coût les goulottes de câblage Facilite la coupe de goulottes de câblage par rapport à la coupe manuelle à la scie
Surface utile	Largeur: 1.332 mm Hauteur: 798 mm Profondeur: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

Caractéristiques

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Largeur max. usinable des goulottes de câbles	125 mm
Matériaux usinables	Plastique
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	14,3 kg
Poids brut	15,43 kg
Numéro du tarif douanier	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Description produit	Machine à couper les goulottes de câbles MC125 pour coupe manuelle des goulottes de câbles et de leurs couvercles