

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070

Écran TFT

État: 23.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - Écran TFT

Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | SM 6450.070 |
| Modèle | Tactile, résistif, port USB |
| Description produit | Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande. |
| Avantages | Qualité supérieure pour l'industrie Montage simple et rapide grâce au cadre avant intégré Aucune aération supplémentaire n'est nécessaire Profondeur de montage très faible (45 mm) |
| Matériau | Cadre avant : aluminium |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Joint Écrous à six pans (pour l'encastrement) Câble VGA Boulon fileté M5, pour montage à l'arrière Modèles tactiles avec câble de raccordement intégré et CD-ROM du pilote. |
| Dimensions | Largeur: 430 mm Hauteur: 343 mm |
| Interfaces | VGA (D-SUB HD 15 pôles) DVI-D |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C...50 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C...85 °C |
| Brillance de l'écran | 400 cd/m ² |
| Rapport des contrastes | 700 : 1 |
| Diagonale | 15" |

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Durée d'exploitation | 50 000 h |
| On Screen Display (OSD) | Touche de commande face arrière |
| Reading angle left/right | 80 ° |
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 Pixel |
| Remarque concernant la référence | Avec VGA + DVI |
| Puissance nominale Pel | En DC: 15 W |
| H-Sync. (min. / max.) | 31,4 - 80 kHz |
| V-Sync. (min. / max.) | 60 - 75 Hz |
| Nombre de couleurs | 16,2 |
| Résolution contrôleur | VGA SVGA XGA |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2 kg |
| Poids brut | 2,1 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| Description produit | Ecran TFT 15" tactile |

Approbation

Explications

Déclaration de conformité