Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Machine à dénuder et à sertir les câbles R8 E

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

AS 4050.454 - Machine à dénuder et à sertir les câbles R8 E

Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électrique pour embouts sur bande en bobine.





Caractéristiques

Référence	AS 4050.454
Modèle	Écran tactile
Description produit	Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électrique pour embouts sur bande en bobine.
Avantages	Commande aisée Réglage rapide Utilisation mobile dans l'atelier Remplacement rapide des consommables
Caractéristiques techniques	Plage des sections 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14) Longueur de sertissage 8 mm (0,31 pouces) Longueur d'introduction 40 mm (1,57 pouces)
Remarque	Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande
Dimensions	Largeur: 288 mm Hauteur: 230 mm Profondeur: 345 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance apparente	100 VA
Compression	Sertissage trapézoïdal

© Rittal 2026

Caractéristiques

Durée de cycle	1,8 s
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16 kg
Poids brut	16 kg
Numéro du tarif douanier	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Description produit	RAS Cripex R8E Machine à sertir - électrique