Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






CP 6535.010 Coffrets de commande avec porte

État: 12.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



CP 6535.010 - Coffrets de commande avec porte Acier inoxydable

Coffrets de commande avec porte en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) avec poignée en plastique destinée aux produits alimentaires. Compatibles avec bras porteurs CP40 en acier inoxydable.







Caractéristiques

Matériau Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Poignées : plastique pour denrées alimentaires, teinté ble Brossé, grain 400 General colour Acier inoxydable Couleur Poignées : proche RAL 5002 Composition de la livraison Coffret monobloc Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inc Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Dimensions Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm		
Matériau Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Poignées : plastique pour denrées alimentaires, teinté ble Brossé, grain 400 General colour Acier inoxydable Couleur Poignées : proche RAL 5002 Composition de la livraison Coffret monobloc Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inc Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Dimensions Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm	Référence	CP 6535.010
Poignées : plastique pour denrées alimentaires, teinté ble Brossé, grain 400 General colour Acier inoxydable Couleur Poignées : proche RAL 5002 Composition de la livraison Coffret monobloc Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inc Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Dimensions Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm	Modèle	Avec raccordement pour bras porteur CP 40 en acier inoxydable
General colour Acier inoxydable Poignées : proche RAL 5002 Composition de la livraison Coffret monobloc Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inc Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Dimensions Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm	Matériau	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Poignées : plastique pour denrées alimentaires, teinté bleu
Couleur Poignées : proche RAL 5002 Composition de la livraison Coffret monobloc Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inc Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm	Finition	Brossé, grain 400
Composition de la livraison Coffret monobloc Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inc Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm	General colour	Acier inoxydable
Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier ind Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales Serrure : panneton double de 3 mm Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm	Couleur	Poignées : proche RAL 5002
Hauteur: 300 mm	Composition de la livraison	Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inoxydable Fermeture avec plaque de guidage Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales
Profondeur: 150 mm	Dimensions	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

IP 66
NEMA 12
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
plaque de montage 5050.432 adaptée avec pochette d'accessoires 5050.507
1 p.
5.985
6.3
94032080
4028177220362
EC002504
27180505

Approbation

Approbation	UL
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3