

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6748.500

## Pupitres monobloc TP

État: 31.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6748.500 - Pupitres monobloc TP

Pupitres monobloc TP, unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Montage sans outils du couvercle grâce à la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les têtes passe-câbles.

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                  | TP 6748.500  |
| Matériaux                                  | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm  |
| Finition                                   | Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée   |
| Couleur                                    | RAL 7035   |
| Composition de la livraison                | Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés<br>Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone<br>Plaque de montage<br>Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 bâquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite<br>Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles |
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 973 mm   |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 730 mm x 900 mm  |
| Profondeur en haut                         | 500 mm   |
| Profondeur en bas                          | 400 mm   |
| Nombre de portes                           | 1  |
| Code IK                                    | IK08   |
| Remarque concernant la référence           | L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires.   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA                          | NEMA 12   |
| Matériau de base                                  | Tôle d'acier  |
| Dimensions  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 973 mm<br>Profondeur en haut: 500 mm<br>Profondeur en bas: 400 mm |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 58.9  |
| Poids brut  | 63.5  |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080  |
| EAN   | 4028177601215   |
| E-Number Sweden                                   | E3404469  |
| ECLASS 8.0  | 27180504  |

# Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |