Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4052.056 Tournevis

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



AS 4052.056 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.





Caractéristiques

| Référence | AS 4052.056 |
|---------------------|--|
| Modèle | pour TX |
| Description produit | Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire. |
| Avantages | Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Ø lame | 5 mm |
| Longueur de lame | 100 mm |
| Empreinte | TX 25 |
| Diamètre du manche | 36 mm |
| Longueur du manche | 106 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Poids net | 0.08 |
|--------------------------|---------------|
| Poids brut | 0.087 |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| EAN | 4028177807181 |
| ETIM 9 | EC000801 |
| ETIM 8 | EC000801 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |

© Rittal 2025 3