Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7542.000 Rail de mise à la masse vertical

État: 12.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



DK 7542.000 - Rail de mise à la masse vertical pour armoires et baies VX, VX IT

Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale admissible du rail env. 200 A.

Caractéristiques

Référence	DK 7542.000
Description produit	Le montage dans la trame DIN au pas de 25 mm des répartiteurs ou sur les montants 19" est possible. Les câbles de mise à la masse joints à la livraison permettent de réaliser une liaison point neutre avec les étriers de retenue de câbles des patch-panels. Les bornes de mise à la masse se positionnent selon les besoins. Intensité de courant admissible du rail env. 200 A.
Composition de la livraison	Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 15 câbles de mise à la masse 6 mm², longueur = 500 mm null Matériel de fixation inclus
Dimensions	Longueur: 745 mm
Convient à	Type de coffret: VX VX IT TS Hauteur: 1.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.455
Poids brut	1.655
Numéro du tarif douanier	74198090
EAN	4028177131811
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

© Rittal 2025 2