Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 4650.100 Armoires PC

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



PC 4650.100 - Armoires PC Acier inoxydable

Armoires pour PC sur base VX SE en acier inoxydable AISI 304 (1.4301). Principe de construction identique au PC en tôle d'acier. Porte arrière pratique facilitant l'accès pour les travaux de maintenance. Protection élevée contre l'accès grâce aux panneaux latéraux et au toit d'un seul tenant ainsi qu'au verrouillage interne de la porte vitrée et au tiroir-clavier verrouillable.







Caractéristiques

Référence	PC 4650.100
Modèle	Acier inoxydable
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
	Porte arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm
	Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
	Partie écran : vitre simple en verre sécurit, 4 mm
Finition	Brossé, grain 400
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
	Porte arrière avec fermeture à crémone
	Porte vitrée en partie supérieure, avec verrouillage de l'intérieur
	Tablette d'appareillage
	Tiroir-clavier avec partie frontale rabattable pour l'appui des mains
	et la dépose du tapis de souris
	Serrure à clé N° 3524 E
	Porte inférieure avec fermeture à crémone
	Plaques passe-câbles en plusieurs parties

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.600 mm
	Profondeur: 630 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	115
Poids brut	120.5
EAN	4028177682016
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3