



# DK 7888.322 - Chemin de câbles pour TX CableNet

Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TX, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.

## Caractéristiques

Référence	DK 7888.322
Description produit	Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: TX CableNet Hauteur: = 2.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8 kg
Poids brut	10 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	Chemin de câbles pour TX CableNet, H = 2200 mm, L = 308 mm, pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction, perforations multi-fonctions intégrées pour fixation à l'aide de clips.