

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.510 Baie réseau TE 8000

État: 21.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.510 - Baie réseau TE 8000

Baie IT TE 8000 à porte vitrée, préparée pour un équipement intérieur personnalisé.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | TE 7888.510 |
| Modèle | Avec panneaux latéraux |
| Avantages | Baie sans ossature Accessibilité optimale Démontable aisément donc rapidement installée Charnières réversibles |
| Matériau | Tôle d'acier Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée design et fermeture de sécurité 3524 E Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires) Toit avec découpe recouverte pour l'introduction des câbles et pour un ventilateur en option 4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison) 4 entretoises, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joints à la livraison) Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 800 mm |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Unités de hauteur | 42 U |
| Unités de hauteur | 42 U |
| Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière | 130 mm / 130 mm / |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison) | 495 mm |
| Charge admissible | 4 000 N |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 20 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 88,5 kg |
| Poids brut | 96,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Description produit | TE 8000 600x2000x800 + porte vitrée + pann lat R7035 |

Approbation

Explications

Déclaration de conformité