Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TX 7888.626


# Baie réseaux TX CableNet

État: 30.10.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# TX 7888.626 - Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.







## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | TX 7888.626 |
| Modèle | 2ème génération<br>Avec porte vitrée<br>Avec panneaux latéraux<br>Avec toit |
| Description produit | Solution de baie IT optimale pour l'intégration avec des espaces restreints, des plafonds bas ou des pièces difficiles d'accès.Aucune puissance dissipée due aux unités de hauteur inutilisées dans les aménagements comportant uniquement de petits composants électriques. |
| Avantages | Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une intégration en option d'un module de ventilation<br>Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé<br>Panneaux latéraux vissés pour accès rapide<br>Montants 19" réglables en profondeur<br>Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm<br>Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm<br>Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm<br>Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Finition | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine<br>Ossature d'armoire avec montants 19", à l'avant et à l’arrière<br>Panneaux latéraux<br>Toit en tôle vissé avec introduction transversale des câbles recouverte à l'arrière ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation. |
| Dimensions | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 600 mm |
| Unités de hauteur | 42 U |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison) | 345 mm |
| Modèle | Avec panneaux latéraux |
| Modèle porte à l'arrière | Porte en tôle d'acier monobloc pleine |
| Modèle porte à l'avant | Porte vitrée monobloc<br>avec verre sécurit trempé de 3 mm<br>Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition |
| Charge admissible | 5000 N |
| Charge (statique) admissible | 500 kg |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 20 |
| Remarque | L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées<br>Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires. |
| Matériau de base | Tôle d'acier |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 92 kg |
| Poids brut | 102,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Description produit | Baie réseaux TX CableNet, avec porte vitrée, avec toit, panneaux latéraux, montants 19", LHP : 600x2000x600 mm, RAL 7035 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |