
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5302.166 Traverses latérales

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



VX 5302.166 - Traverses latérales pour montants 19"

Montants 19" en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.

Caractéristiques

Référence	VX 5302.166
Modèle	pour VX IT montant 19" « standard »
	pour VX IT montant 19" « dynamic »
Description produit	Pour fixer les montants en pouces.
Avantages	Capacité de charge particulièrement élevée jusqu'à 15 000 N
	Stabilité augmentée grâce à une meilleur répartition des charges
	Équipement symétrique ou asymétrique possible
	Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une
	unité de refroidissement par liquede (LCU) dans une installation
	unilatérale, asymétrique (décalée latéralement)
	Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement
	alternatif avec des composants 21", 23", ou 24"
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Traverses latérales
	Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Le rail porteur pour VX IT est nécessaire en complément pour la
	fixation des rails profilés dans des baies d'une profondeur >1000
	mm et d'une largeur de >600 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT, Standard
	VX IT, Dynamic
	Largeur: = 600 mm
	Profondeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	3.5

© Rittal 2025

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177955608
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbation

Explications	Déclaration fabricant
--------------	-----------------------

© Rittal 2025 3