

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7968.035

Plaque de ventilation

État: 31.01.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7968.035 - Plaque de ventilation

Montage ultérieur depuis le haut dans toutes les baies réseaux TS 8. La partie arrière reste libre pour l'introduction des câbles. 2 ventilateurs en standard. Extension à max. 4/6 ventilateurs.

Caractéristiques

Référence	DK 7968.035
Description produit	Pour l'équipement ultérieur d'applications DK-TS existantes. La plaque est montée à l'avant de la baie, l'espace à l'arrière reste libre pour l'introduction des câbles. Un joint de compression élastique est inclus dans la livraison pour assurer l'étanchéité vers l'arrière.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Plaque de ventilation avec 2 ventilateurs et des découpes supplémentaires pour des ventilateurs supplémentaires 1 thermostat Joint de compression élastique Régulateur de température et ventilateur prêts à être raccordés sur câble de raccordement (3,5 m)
Débit d'air par ventilateur (en soufflage libre)	160/180
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Débit d'air des ventilateurs (en soufflage libre)	1514
Possibilités de montage	Dans un toit plein surélevé avec des boulons d'écartement de 20 ou 50 mm Dans un toit avec passage de câbles surélevé avec des boulons d'écartement de 20 ou 50 mm Dans un toit avec aération pour l'introduction des câbles
Consigne de montage	Le joint de compression élastique 2573.000 est nécessaire pour l'étanchéité latérale et le guidage ciblé de l'air lors de la juxtaposition.

Caractéristiques

Remarque	<p>Ne convient pas au transport par grue</p> <p>En combinaison avec un cadre pivotant de hauteur totale ou un toit avec introduction des câbles à l'arrière, la plaque de ventilation doit être choisie comme suit : plaque de ventilation = profondeur de baie - 200 mm</p> <p>Ne peut pas être installé en combinaison avec un cadre de montage 19"</p> <p>La quantité d'air brassé peut être augmentée en utilisant un kit ventilateur additionnel 7980.000.</p> <p>Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur</p>
Niveau sonore par ventilateur	37 dB(A)
Convient à	Largeur: 600 mm 600 mm 600 mm Profondeur: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C...55 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.865
Poids brut	5.121
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177168930
E-Number Sweden	E7239572
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272