#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## VX 5309.826 Baie réseau/serveur VX IT

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# VX 5309.826 - Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée et montants 19" « dynamic »

Baie réseau / serveur VX IT, pleine, pour climatisation directe de la baie. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" pour le modèle dynamic disponible dans différentes dimensions.







#### Caractéristiques

Référence	VX 5309.826
Matériau	Tôle d'acier
	Aluminium
	Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
	Porte avant : aluminium, 1,25 mm
	Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Équipement intérieur : laqué
	Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
	Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour	RAL 7035
Couleur	Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
	Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés
	horizontaux RAL 9005
	Aménagement intérieur : RAL 9005
	Poignée et charnières : RAL 9005

© Rittal 2025 2

#### Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature VX avec portes et toit
Composition de la livraison	Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
	Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec
	charnières à 180°
	Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-
	cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
	Montants 19"
	Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection
	au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une
	ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les
	variantes sans découpe.
	12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
	25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la
	livraison)
	Palette IPPC
	Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles
	latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle
	d'aération
Dimensions	Largeur: 800 mm
	Hauteur: 2.000 mm
	Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	87 mm / 213 mm
Instalation position in 19" area	avant et arrière
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	700 mm
Fixation 19"	vissé en haut et en bas sur la traverse latérale
Modèle	dynamic
Modèle de toit	en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Modèle porte à l'arrière	Porte pleine à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180
Modèle porte à l'avant	Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180
Modèle de montants	Montants 19" « dynamic » dans la baie VX IT

© Rittal 2025

3

### Caractéristiques

Modèle de base	à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Position de montage des montants	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible	18½ 00 <b>0</b> N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416	15½ 000N
Code IK	IK08
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	106.01
Poids brut	122
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	300,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177945159
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

### Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Negative Certificate Finition

© Rittal 2025

#### **Approbation**

Explications

Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 5