


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




DK 7979.821

PDU UK, modèle Metered

État: 09.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

DK 7979.821 - PDU UK, modèle Metered

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.



Caractéristiques

Référence	DK 7979.821
Modèle	Modèles 19"
Description produit	Distribution de courant compacte haut de gamme pour baies réseaux et serveurs IT. En fonction du modèle, de multiples fonctions de gestion pour la mesure et la surveillance de la puissance sont possibles.
Avantages	Kit de montage sans outil pour baies VX IT Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
Caractéristiques techniques	Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc) Disjoncteurs compacts (16 A - type Carling)
Product modification	Mindestbestellmenge 5 Stück Quantité minimale requise 5 pièces
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé noir Emplacements : plastique
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus

Caractéristiques

Options	Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs
Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 70 mm Longueur: 1.295 mm
Nombre de prises de courant et type	16 x BS 1363
Prises	16 x BS 1363
Courant nominal (max.)	13 A
Puissance nominale	3 kW
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	UK
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Normes	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement	5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient à	Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: \geq 1.800 mm Type de coffret: Montants 19" VX IT: \geq 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 85366990

EAN 4028177948624

ETIM 9 EC000330

ETIM 8 EC002762

ECLASS 8.0 27142604

Approbation

Approbation TÜV

Explications Déclaration de conformité