


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020 Plaque de ventilation

État: 12.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Plaque de ventilation pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Selon le modèle pour une ventilation active de la baie VX IT, TS IT ou TE 8000.



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 5502.020 |
| Description produit | Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. |
| Domaines d'application | Pour la mise en œuvre dans la découpe du toit |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | 1 unité de ventilation 2 ventilateurs 1 thermostat Câble de raccordement ouvert Matériel de fixation inclus |
| Débit d'air par ventilateur (en soufflage libre) | 160/180 |
| Tension nominale | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensions | Largeur: 340 mm Hauteur: 54 mm Profondeur: 550 mm |
| Débit d'air des ventilateurs (en soufflage libre) | 1514 |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Possibilités de montage | Dans la baie VX IT de L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 Dans la baie TS IT de L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 Dans la baie TE 8000 de L x P (mm) : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000 |
| Remarque | Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur Raccordement sur boîtier de répartition ou prise spécifique au pays |
| Niveau sonore par ventilateur | 37 dB(A) |
| Convient à | Type de coffret: VX IT TS IT |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...55 °C |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,3 kg |
| Poids brut | 4,38 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84149000 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Description produit | DK Plaque de ventilation, pour l'intégration dans le toit en tôle, avec 2 ventilateurs, extensible à max. 6 ventilateurs, LHP : 340x59x550 mm |

Approbation

| | |
|--------------|------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité UK |
|--------------|------------------------------|