

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5853.580**

**Armoires monobloc SE 8**

État: 26.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5853.580 - Armoires monobloc SE 8 IP 66/NEMA 4X

Protection élevée grâce à IP 66 / NEMA 4X. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.

## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                  | SE 5853.580   |
| Description produit                        | L'armoire monobloc est basée sur la structure TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.  |
| Matériaux                                  | Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé<br>Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé<br>Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé<br>Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 3,0 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition                                   | Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400<br>Plaque de montage : zinguée<br>Base : sans revêtement  |
| Composition de la livraison                | Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Panneau arrière dévissable<br>Plaque de montage<br>Plaque passe-câbles monobloc<br>Serrure : panneton double de 3 mm<br>2 rails de montage TS 18 x 38 mm  |
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 600 mm  |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.896 mm   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529   | IP 66   |

# Caractéristiques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Indice de protection NEMA | NEMA 4X<br>NEMA 3R   |
| Remarque                  | Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur. |
| Matériau de base          | Acier inoxydable   |
| Unité d'emballage         | 1 p.   |
| Poids net                 | 146  |
| Poids brut                | 152  |
| EAN                       | 4028177696761  |
| ECLASS 8.0                | 27180101   |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |