

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.030

# Cadre pivotant grand format

État: 08.07.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.030 - Cadre pivotant grand format pour armoires VX de largeurs 600, 800 et 1 200 mm

Pour le montage des équipements 19".

## Caractéristiques

Référence	VX 8619.030
Modèle	Cache des deux côtés
Description produit	Pour le montage des équipements 19".
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Cadre : zinguée Cache : laqué
Couleur	Cache : RAL 7035
Composition de la livraison	Avec système de fermeture, charnière à 130° Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage	Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation.
Remarque	Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire. Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à	Largeur: = 800 mm Hauteur: ≥ 1.200 mm
Unités de hauteur	22 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13,846 kg
Poids brut	14,575 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Caractéristiques

---

Description produit

VX Cadres pivotants grand format, avec caches sur deux côtés,  
pour largeur : 800mm, hauteur min. d'armoire : 1200 mm