

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8807.000**

**Armoires électriques juxtaposables  
VX25**

État: 09.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25 IP 66/NEMA 4

Indice de protection maximal et mise en œuvre dans le monde entier, car homologuées selon les normes européennes et américaines les plus sévères : ossature d'armoire avec porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, base



## Caractéristiques

Référence	VX 8807.000
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature d'armoire, porte, toit, base, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Couleur	RAL 7035

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Base Panneau arrière Plaque de montage Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.896 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Indice de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	130 kg
Poids brut	140,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Caractéristiques

---

Description produit	VX Armoires électriques juxtaposables IP 66 / NEMA 4X, LHP : 800x2000x600 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant
---------------------	---

# Approbation

---

Approbation	DNV UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK