

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6380.510**

**Coffret de commande Optipanel**

État: 06.02.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

# CP 6380.510 - Coffret de commande Optipanel

Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un réfroidissement passif optimal. Pour de petits panneaux de commande ou de la boutonnerie. Design extrêmement fin qui nécessite à peine plus de place que les composants eux-mêmes.



## Caractéristiques

Référence	CP 6380.510
Modèle	Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
Avantages	Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur. Faible poids avec une stabilité élevée Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
Matériau	Coffret : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Angles de protection : matière plastique
General colour	Anodisé incolore
Couleur	Coffret : anodisé incolore Pièces d'angle : RAL 7035 Angles de protection : proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec panneau arrière monté sur charnières Avec joints d'étanchéité Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
Profondeur de montage	150 mm

# Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Convient à la largeur du panneau avant	520 mm
Convient à la hauteur du panneau avant	500 mm
Modèle	Accès de service par l'arrière
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignées en plastique et des poignées en T, modèle C Charnières sur la partie la plus longue du panneau arrière
Matériau de base	Aluminium
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10.922
Poids brut	11.497
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177663183
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK