

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6702.500

Parties inférieures de pupitre

État: 28.04.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6702.500 - Parties inférieures de pupitre

Quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque solution de pupitre.

Caractéristiques

Référence	TP 6702.500
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret ouvert en partie supérieure Porte double avec tringlerie à crémone, à l'avant Plaque de montage Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.099 mm x 625 mm
Nombre de portes	2
Code IK	IK08
Matériau de base	Tôle d'acier
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 675 mm Profondeur: 400 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55 en sélectionnant les plaques passe-câbles appropriées
Protection category NEMA	NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	57 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177554092
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------