Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6710.500

Parties centrales du pupitre pour construction en 2 parties

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



TP 6710.500 - Parties centrales du pupitre pour construction en 2 parties

Quatre largeurs complètent les pupitres.

Caractéristiques

TD 4710 F00
TP 6710.500
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint
d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur,
laque texturée
RAL 7035
Coffret
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage
automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles
IK08
Tôle d'acier
Largeur: 600 mm
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 732 mm
IP 55
NEMA 12
1 p.
21.078
22.187
94032080
4028177554184

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3