Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050

Unités de puissance CMC III

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.050 - Unités de puissance CMC III

Pour la mesure du courant / de l'énergie et pour la mise en / hors tension des récepteurs comme par exemple les ventilateurs.







Caractéristiques

Référence	DK 7030.050
Description produit	L'alimentation des sorties est pilotée par deux relais. Ainsi, les sorties peuvent être associées à des valeurs de mesure et automatiquement commutées. La régulation des ventilateurs constitue un exemple d'application. Même la mise en service manuelle via l'interface utilisateur CMC III est possible. Chaque sortie est surveillée individuellement et différentes valeurs sont mesurées. Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte.
Avantages	Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
Mode de fonctionnement	Commande 2 sorties Mesure de la tension, du courant, de la puissance, du travail pour la régulation et la mise en service de ventilateurs, résistances chauffantes, équipements divers
Matériau	Plastique Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	Coffret : RAL 7035 Face avant : RAL 9005

© Rittal 2026

Caractéristiques

Composition de la livraison	Unité de puissance CMC III Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Raccordement en entrée	Fiche CEI 320 C14
Interface Bus System	2 x CAN-Bus RJ45
Nombre de participants par interface IoT (max.)	16
Nombre de participants de l'UC (max.)	8
Remarque	Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte Un filtre antiparasite 7030051 est nécessaire par ventilateur pour la régulation de ceux-ci.
Dimensions	Largeur: 138 mm Hauteur: 40 mm Profondeur: 132 mm
Raccordements de sortie	2 x Prise CEI 320 C13, commutable
Plage de mesure du cos φ	0 - ± 90 °
Consommation d'énergie	0 - 1.000.000 kWh
Puissance active	46 - 2,3
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Plage de température de fonctionnement	0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	5...95 %
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Tension	110 - 230 V
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,588 kg
Classe de risque CRA	Default (Low Risk)

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Description produit	Unité de puissance CMC III

Approbation

Explications	Déclaration fabricant