

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.570**

**Équerres de raccordement**

État: 25.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.570 - Équerres de raccordement pour adaptateurs de disjoncteurs

Cuivre plat lamellé préconfectionné prévu pour le raccordement des disjoncteurs à boîtier moulé usuels du commerce.



## Caractéristiques

Référence	SV 9342.570
Description produit	Cuivre plat lamellé préconfectionné prévu pour le raccordement des disjoncteurs à boîtier moulé usuels du commerce.
Matériau	Cuivre électrolytique F20
Remarque	Application universelle pour disjoncteurs avec une différence de dimension entre le niveau de fixation et l'arête supérieure de la surface de contact de $20 \pm 5$ mm.
Pour référence(s)	9342.500 9342.510 9342.540 9342.550
Modèle en cuivre plat lamellé	Nombre de lamelles: 6 Largeur de lamelle: 9 mm Épaisseur de lamelle: 0,8 mm
Marques concernées (type)	ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Unité d'emballage	3 p.
Poids net	0,096 kg

# Caractéristiques

---

Poids brut	0,103 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,032
Numéro du tarif douanier	85446010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Description produit	Equerre de raccordement

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---