

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.330

### Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 01.02.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9343.330 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence                                       | SV 9343.330  |
| Modèle  | For 60 mm busbar systems<br>avec surveillance électronique des fusibles                              |
| Matériaux                                       | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur   | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7035 / 7001  |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 50 mm<br>Hauteur de la zone de serrage: 10 mm                               |
| Pour jeux de barres avec entraxe                | 60 mm  |
| Départ de ligne                                 | par le haut / par le bas   |
| Type de raccordement (électrique)               | Vis M10  |
| Courant nominal max.                            | 630 A  |
| Tension nominale                                | 400 V - 690 V, 3~  |
| Pour HPC de taille                              | 3  |
| Test specification                              | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles)  |
| Dimensions                                      | Largeur: 250 mm<br>Hauteur: 298 mm   |
| Raccordement de câbles cylindriques             | 10 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| Convient aux jeux de barres                     | Hauteur: 5, 10 mm  |
| Nombre de pôles                                 | 3 pôles  |

# Caractéristiques

---

|   |                          |
|---|--------------------------|
| avec surveillance électronique des fusibles | Oui                      |
| Section des câbles                          | 10 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Unité d'emballage                           | 1 p.                     |
| Poids net                                   | 4.28                     |
| Poids brut                                  | 4.38                     |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                 | 1.44                     |
| Numéro du tarif douanier                    | 85369095                 |
| EAN   | 4028177540477            |
| ETIM 9                                      | EC000249                 |
| ECLASS 8.0                                  | 27371401                 |

---

# Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | CQC-CCC   |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |

---