

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.040

### Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 20.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9344.040 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

## Caractéristiques

Référence	SV 9344.040
Modèle	Pour montage sur plaque de montage
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées for mounting plate assembly	Largeur zone de serrage: 13 mm Hauteur de la zone de serrage: 13 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	160 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	00
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm
Raccordement de câbles cylindriques	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	1 p.

# Caractéristiques

Poids net	1.17
Poids brut	1.172
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540545
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK