Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 01.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.150 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

Caractéristiques

Référence	SV 9344.150
Modèle	avec surveillance électronique des fusibles Pour montage sur plaque de montage
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 32 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	250 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	1
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 184 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques	10 - 150 mm²
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	10 - 150 mm²
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2026

Caractéristiques

Poids net	2,599 kg
Poids brut	2,648 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,3
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	Interrup-sect. HPC taille 1

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK