Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9344.230

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9344.230 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9344.230 |
| Modèle | avec surveillance électronique des fusibles<br>Pour montage sur plaque de montage |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7035 / 7001 |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 50 mm<br>Hauteur de la zone de serrage: 10 mm |
| for mounting plate assembly | Oui |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M10 |
| Courant nominal max. | 400 A |
| Tension nominale | 400 V - 690 V, 3~ |
| Pour HPC de taille | 2 |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 210 mm<br>Hauteur: 298 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 10 - 240 mm² |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| avec surveillance électronique des fusibles | Oui |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Section des câbles | 10 - 240 mm² |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,178 kg |
| Poids brut | 3,18 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1 |
| Numéro du tarif douanier | 85365080 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Description produit | Interrup-sect. HPC taille 2 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |