Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.130 Modules de prises PSM

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



DK 7859.130 - Modules de prises PSM

Les différents modules peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur.

Caractéristiques

Référence	DK 7859.130
Modèle	Non commutable avec affichage de la puissance par diodes
Description produit	Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur, sans aucun câblage. Les différents modules, prises standard, CEI320, ou similaire peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur. Le système plug & play est entièrement protégé contre les contacts involontaires et ne nécessite aucun savoir-faire technique particulier.
Matériau	Profilé : aluminium anodisé Prises : plastique (PA6 GF 30 V1)
Longueur	250 mm
Type de raccordement (électrique)	WAGO WINSTA MIDI
Phases par alimentation	1~
Protection thermique de surintensité	_
Tension nominale	110 V - 230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal (max.)	16 A
Emplacements de module nécessaires (nombre)	1
Dimensions	Longueur: 250 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	595 %

© Rittal 2025

Caractéristiques

Prises	4 x Prise CEI 320 C19
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.38
Poids brut	0.385
Numéro du tarif douanier	85369001
EAN	4028177598027
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approbation

Approbation	IEC CB VDE
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3