Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# DK 7859.130

# Modules de prises PSM

État: 12.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7859.130 - Modules de prises PSM

Les différents modules peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7859.130 |
| Modèle | Non commutable avec affichage de la puissance par diodes |
| Description produit | Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur, sans aucun câblage. Les différents modules, prises standard, CEI320, ou similaire peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur. Le système plug & play est entièrement protégé contre les contacts involontaires et ne nécessite aucun savoir-faire technique particulier. |
| Matériau | Profilé : aluminium anodisé<br>Prises : plastique (PA6 GF 30 V1) |
| Longueur | 250 mm |
| Type de raccordement (électrique) | WAGO WINSTA MIDI |
| Phases par alimentation | 1~ |
| Protection thermique de surintensité | – |
| Tension nominale | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Courant nominal (max.) | 16 A |
| Emplacements de module nécessaires (nombre) | 1 |
| Dimensions | Longueur: 250 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...45 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 % |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Prises | 4 x Prise CEI 320 C19 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,38 kg |
| Poids brut | 0,385 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Description produit | Module PSM enfichable 4 prises C19 à LED |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | IEC CB<br>VDE |
| Explications | Déclaration de conformité |