

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9345.700**

**Adaptateurs de disjoncteurs**

État: 13.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.700 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.



## Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Référence                        | SV 9345.700  |
| Matériau                         | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0  |
| Couleur                          | RAL 7035   |
| Composition de la livraison      | Tresses de raccordement<br>Coulisseaux   |
| Courant nominal max.             | 630 A  |
| Tension nominale                 | 690 V, 3~  |
| Valeurs électriques UL (SCCR)    | 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7  |
| Départ de ligne                  | par le haut  |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm  |
| Remarque                         | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur<br>Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Nombre de pôles                  | 3 pôles  |
| Remarque concernant la référence | La barre à fiche 9342.720 est également nécessaire lors de l'utilisation du disjoncteur Siemens VL630  |
| Dimensions                       | Largeur: 140 mm<br>Hauteur: 345 mm   |

# Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm  |
| Marques concernées (type)   | ABB (S5, T5, T5 UL)<br>Allen Bradley (140U-L)<br>Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)<br>GE (FG630)<br>Legrand (DPX 630)<br>Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)<br>OEZ (BH630N, BH630S)<br>Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)<br>Terasaki (E630, S630) |
| Homologations               | UL   |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids net                   | 3,6 kg   |
| Poids brut                  | 3,808 kg   |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 2,44   |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095   |
| ETIM 9                      | EC001531   |
| ECLASS 8.0                  | 27370304   |
| Description produit         | Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 630A   |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)       |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |