#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9345.704 Adaptateurs de disjoncteurs

État: 18.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL

### SV 9345.704 - Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

#### Caractéristiques

Référence	SV 9345.704
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Bague de cuivre Vis de raccordement Plaques de contact
Courant nominal max.	500 A
Tension nominale	690 V, 4~
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles	4 pôles
Dimensions	Largeur: 185 mm Hauteur: 300 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Marques concernées (type)	ABB (Tmax T5)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.98
Poids brut	4.027
Taux de cuivre (kg / pièce)	2.765
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177684515

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3