### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.110 Module de base RiLineX

État: 27.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



#### RX 9360.110 - Module de base RiLineX

Module de base RiLineX, 3 pôles, largeur 100 mm, avec supports de jeux de barres intégré et modifiable pour le tableau modulaire RiLineX. Il est possible d'intégrer des barres de courant plates de 15 x 5 mm à 30 x 10 mm. Avec protection totale contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X. Le module de base est constitué d'une partie inférieure avec supports de jeux de barres et une partie supérieure, qui sert à la protection contre les contacts. Des modules d'extrémité sont nécessaires en complément pour obtenir une solution complète assemblée à partir des modules de base.

#### Caractéristiques

Référence	RX 9360.110
Avantages	Longueurs évolutives avec modules de base
	Montage simple
	Courants nominaux évolutifs grâce à des sections variables des
	jeux de barres
	Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
	Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et
	jusqu'à 1500 V en courant continu
	Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
	Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
	Extension aisée et juxtaposition des cellules
Matériau	Polyamide (PA 6)
	Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 35745
	RAL 9005
Composition de la livraison	Module de base, partie inférieure
	Module de base (plastron de protection)
	Vis incluses
Indice de protection IP selon la	IP 2XB
norme CEI 60 529	
Normes	IEC/EN 61439-1
	UL 508
Courant nominal max.	800 A

© Rittal 2025

2

## Caractéristiques

Remarque	Les jeux de barres ne sont pas fournis.
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 480 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, disjoncteur max. 800 A, DIVQ/7
Entraxe des jeux de barres	60 mm
Crête de tension nominale Uimp	12 kV
Tension nominale	1  000 V AC 600 V AC (UL) 1  500 V DC 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1⋈ 000V AC 1⋈ 500V DC
Résistance au courant nominal de courte durée	65 kA/500 ms
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Nombre de pôles	3 pôles
Fréquence de l'oscillation de base	5060 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-5 °C55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C75 °C
Dimensions	Largeur: 100 mm Hauteur: 246 mm Profondeur: 49 mm
Unité d'emballage	6 p.
Poids net	3

© Rittal 2025 3

## Caractéristiques

Poids brut	3.292
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177997295
ETIM 9	EC001900

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025