

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



RITTAL

**RX 9360.200**

**Adaptateurs de raccordement  
RiLineX**

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.200 - Adaptateurs de raccordement RiLineX

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le composant se monte par encliquetage et est doté d'un raccordement de câbles Push-in. Réglage semi-automatique de l'épaisseur de jeu de barres entre 5 et 10 mm.



## Caractéristiques

Référence	RX 9360.200
Avantages	Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
Courant nominal (max.)	67 A
Courant nominal max.	76 A
Courant nominal du câble cylindrique	76 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)	66 A
Valeurs électriques UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS, non protégé 35 kA - 480 V, disjoncteur max. 60 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 100 A, JDDZ/7
Départ de ligne	par le haut / par le bas

# Caractéristiques

Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 26,8 mm Hauteur: 239,2 mm Profondeur: 103,3 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tension nominale	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Normes	IEC/EN 61439-1 UL 508
Crête de tension nominale Uimp	8 kV
Tension d'isolation nominale Ui	800 V
Puissance dissipée max.	7 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Humidité de l'air max. en fonctionnement	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %

## Caractéristiques

Pour épaisseur de barre	1,5 - 16 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1,2 kg
Poids brut	1,656 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	13,4
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC001531
Description produit	RX Adaptateur de raccordement tripolaire, L27xH240 mm, raccordement de câble max. 16 mm <sup>2</sup>

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration