

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.220

Adaptateurs de raccordement RiLineX

État: 14.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.220 - Adaptateurs de raccordement RiLineX

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. L'appareil dispose d'une fixation par vis, de sorte qu'il est adapté à des barres d'une épaisseur de 5 et 10 mm.



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | RX 9360.220 |
| Avantages | Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis |
| Matériau | Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 9005 |
| Courant nominal (max.) | 278 A |
| Courant nominal max. | 450 A |
| Courant nominal (UL) | 400 A |
| Courant nominal du câble cylindrique (UL) | 400 A |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 27,5 kA - 600 V, RMS, non protégé 100 kA - 600 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, classe J max. JDDZ/7 |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Convient aux jeux de barres | RiLineX RiLine60 |
| Dimensions | Largeur: 90,5 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 94,6 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 10 - 150 mm ² |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 20 x 20 mm |
| Convient aux jeux de barres | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Tension nominale | 1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Catégorie de surtension | 4 |
| Taux de contamination | 3 |
| Normes | IEC/EN 61439-1 UL 508 |
| Crête de tension nominale U _{imp} | 12 kV |
| Tension d'isolation nominale U _i | 1 000 V |
| Puissance dissipée max. | 19 W |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2XB |
| Humidité de l'air max. en fonctionnement | 90 % |
| Plage de température de fonctionnement | -5 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -25 °C...75 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 % |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,7 kg |
| Poids brut | 0,815 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Description produit | RX Adaptateur de raccordement tripolaire, L90xH240 mm, raccordement de câble max. 150 mm ² , zone de serrage L20xH20 mm |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité PCF-declaration |