Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.600 Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 09.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



RX 9360.600 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 160 A) pour jeux de barres RiLineX et RiLine60 d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 81 mm. Le modèle « universel » avec écrou coulissant offre la flexibilité maximale lors du montage du disjoncteur. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le bas.

Caractéristiques

Référence	RX 9360.600
Modèle	universel
Avantages	Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le
	tableau
	Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
	Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur
	marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau	Polyamide (PA 6)
	Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
	RAL 35745
Composition de la livraison	Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp	12 kV
Tension nominale	690 V AC
	690 V DC
	600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1½ 000V
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	9 x 6 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Marques concernées (type)	Trouvez facilement l'adaptateur d'appareillage qui convient grâce à notre sélectionneur dans la rubrique Téléchargements.
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base	5060 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-25 °C55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C75 °C
Dimensions	Largeur: 81,9 mm Hauteur: 251,4 mm Profondeur: 50,8 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.92
Poids brut	1.22
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.375
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177997103
ETIM 9	EC001531

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025