

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.730

Adaptateurs d'appareillage RiLineX

État: 07.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.730 - Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (40 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) en largeur 45 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.730
Modèle	Avec câble de raccordement
Avantages	<p>Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur</p> <p>Câble de raccordement préconfectionné</p> <p>Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages</p> <p>Protection contre le déplacement des appareillages en option</p> <p>Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm</p> <p>Montage simple</p> <p>Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés</p>
Matériau	<p>Polyamide (PA 6)</p> <p>Tenue au feu selon la norme UL 94</p>
Couleur	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 10
Courant nominal (max.)	40 A

Caractéristiques

Courant nominal du câble cylindrique	40 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)	40 A
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Longueur du câble de raccordement	160 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 36,2 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Taux de contamination	3
Normes	CEI 61 439-1/-2 UL 508
Crête de tension nominale U _{imp}	8 kV
Tension d'isolation nominale U _i	1 000 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Humidité de l'air max. en fonctionnement	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C

Caractéristiques

Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Résistance au feu	3,419 MJ/m ²
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1,42 kg
Poids brut	1,45 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,088
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	9,34
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
Description produit	RX Adaptateur d'appareillage 40 A, AWG 10, tripolaire, L : 45 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration