Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9362.140

RiLineX Fuse-switch disconnector

État: 20.07.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

RX 9362.140 - RiLineX Fuse-switch disconnector

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 1 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement de câbles cylindriques de section min. 50 à max. 150 mm² par bride à étrier. Départ de câbles personnalisé par le haut ou par le bas par modification du composant.



Caractéristiques

Référence	RX 9362.140
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Adapté pour une tension nominale élevée 800 V Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier

Caractéristiques

Courant nominal max.	250 A
Tension nominale	690 V AC
Pour HPC de taille	1
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 182 mm Hauteur: 298 mm Profondeur: 117 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Nombre de pôles	3 pôles
Catégorie d'utilisation	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Taux de contamination	3
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Power dissipation (max.)	51 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.607
Poids brut	2.781
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.8
Numéro du tarif douanier	85369095

Caractéristiques

ETIM 9	EC001040

Approbation

Explications	Déclaration de conformité