


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.035

### Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

État: 04.02.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.035 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 00 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement de câbles cylindriques de section min. 1,5 à max. 95 mm<sup>2</sup> par bride à étrier. Avec contrôle électronique des fusibles.



## Caractéristiques

Référence	RX 9363.035
Modèle	Pour montage sur plaque de montage
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériaux	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison for mounting plate assembly	avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
Départ de ligne	Oui
	par le haut / par le bas

# Caractéristiques

Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Rated insulation voltage	1 000kV
Courant nominal max.	160 A
Courant nominal max.	160 A
Tension nominale	690 V AC
Pour HPC de taille	00
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 106 mm Hauteur: 228,9 mm Profondeur: 86,1 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Nombre de pôles	3 pôles
Catégorie d'utilisation	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Taux de contamination	3
avec surveillance électronique des fusibles	Oui
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Résistance au feu	13,24 MJ/m <sup>2</sup>
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

# Caractéristiques

---

Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Section des câbles	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Power dissipation (max.)	16 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.885
Poids brut	0.962
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.268
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------

---