Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 7980.100 Ventilateur additionnel

État: 09.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SK 7980.100 - Ventilateur additionnel

Pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les modules de ventilation.

Caractéristiques

Référence	SK 7980.100
Description produit	Pour une utilisation comme ventilateur individuel et pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les plaques de ventilation.
Composition de la livraison	Ventilateur Câble de raccordement (0,61 m) Matériel de fixation inclus
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)	Pour 50 Hz: 108 m³/h Pour 60 Hz: 120 m³/h
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 14 W Pour 60 Hz: 12 W
Dimensions	Largeur: 119 mm Hauteur: 119 mm Profondeur: 25 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C70 °C
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 34 dB(A) Pour 60 Hz: 34 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.43
Poids brut	0.486
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177187313
ETIM 9	EC000320

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27180716

© Rittal 2025 3