

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.553 Transformateurs

État: 14.07.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.553 - Transformateurs

## Caractéristiques

Référence	SV 9393.553
Modèle	Tension de sortie 333 mV
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	2 pattes de fixation 2 capots de protection isolants 1 borne pour jeu de barres primaire 2 tiges filetées
Convient aux jeux de barres	30 x 15 20 x 20
Primary current	300 A
Normes	EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Prescription 3
Dimensions	Largeur: 60 mm Hauteur: 80 mm Profondeur: 30 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Fréquence de l'oscillation de base	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

# Caractéristiques

---

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.25
Poids brut	0.26
Numéro du tarif douanier	85043129
EAN	4028177048423
ETIM 9	EC002048

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------