

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9630.000**

**Socles fusible curseur Mini-PLS**

État: 13.01.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](http://ittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9630.000 - Socles fusible curseur Mini-PLS

Courant nominal 63 A.



## Caractéristiques

Référence	SV 9630.000
Matériaux	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 9011 Capot : RAL 7035
Remarque	Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Fusibles	D 02-E 18 (douille de calibrage)
Tension nominale	400 V
Courant nominal max.	63 A
Dimensions	Largeur: 38 mm Hauteur: 160 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.3
Poids brut	0.316

# Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.11
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

# Approbation

## Explications Déclaration de conformité