
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.340

Bloc de serrage pour le raccordement

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.340 - Bloc de serrage pour le raccordement

Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium ainsi que des barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

Référence	SV 9666.340
Description produit	Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium. Pour barres de cuivre lamellées ou conducteurs unifilaires ou multifilaires avec embout sertis.
Matériau	Plastique thermodurcissable
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Le module de protection contre les contacts 9666.020 est requis pour le recouvrement des bornes de raccordement
Courant nominal max.	250 A
Nombre de pôles	5 pôles
Raccordement de câbles cylindriques	16 - 150 2 x 16 - 70
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	17 x 21 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,013 kg
Poids brut	3,213 kg
Numéro du tarif douanier	39211900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Module de raccordement 5 pôles-250A-RAL7035

© Rittal 2026

Approbation

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK

© Rittal 2026