Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.010

Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 16.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.010 - Coupe-circuits à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.010
Modèle	pour jeux de barres unipolaires
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	00
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	800 V (AC), 3~
Courant nominal max.	160 A
Remarque	L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui
Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 670 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 95 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,44 kg
Poids brut	2,64 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,6
Numéro du tarif douanier	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Description produit	SV Coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00, 160 A, 800 V, 3 pôles, vis M8, entraxe 185 mm, 1 pôle commutable, pour montage de convertisseur de courant

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK