

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.080**

**Châssis TS 17 x 73 mm**



État: 02.02.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8612.080 - Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.



## Caractéristiques

Référence	TS 8612.080
Modèle	Pour le plan de montage intérieur et pour le montage sur les portes
Description produit	Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Longueur	790 mm
Convient à la largeur de porte	900 mm
Possibilités de montage	<p>Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur</p> <p>Peut de plus être monté en profondeur sur le profilé horizontal supérieur de l'armoire monobloc SE</p> <p>Dans le cadre de porte tubulaire avec TS, SE et PC</p> <p>Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur</p> <p>Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.</p>
Consigne de montage	Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX SE TP PC IW TX CableNet Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	3.384
Poids brut	3.54
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177212107
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234