
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.026

# Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle

État: 09.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# VX 8660.026 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8660.026 |
| Avantages | Fiable – très grande stabilité du socle<br>Flexible – de nombreuses possibilités d'équipement intérieur avec les accessoires VX<br>Simple – alignement bord à bord entre les juxtapositions |
| Matériau | Pièce d'angle : tôle d'acier<br>Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier<br>Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | 4 couvercles d'angle<br>Matériel de fixation inclus<br>4 pièces d'angle – hauteur 200 mm<br>1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm<br>2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm |
| Remarque | Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles |
| Dimensions | Hauteur: 200 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Convient à | Type de coffret: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Largeur: = 1.600 mm |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Poids/UE | 14,5 kg |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 14,2 kg |
| Poids brut | 14,5 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 47,47 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Description produit | VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle – hauteur 200 mm largeur 1600 mm |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | PCF-declaration |

© Rittal 2026