Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8660.053

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

CLOSURES >> POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURI

SOFTWARE & SERVICES

VX 8660.053 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour faciliter le vissage du socle sur l'armoire électrique. Juxtaposition affleurante ne laissant aucun espace.





Caractéristiques

Référence	VX 8660.053
Matériau	Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Capots de recouvrement : ABS
Finition	Brossé, grain 400
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus 4 pièces d'angle de socle 4 capots de recouvrement 2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque	Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle et servent de stabilisation complémentaire des socles entre eux. Les capots de recouvrement fournis avec les socles VX en acier inoxydable peuvent, si nécessaire, être remplacés par des capots de recouvrement en acier inoxydable. Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions	Hauteur: 100 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX
	VX SE
	TS
	PC
	Largeur: = 1.200 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	6.4
Poids brut	6.5
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177037892
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3