

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8808.450

**Armoires électriques juxtaposables
VX25**

État: 07.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8808.450 - Armoires électriques juxtaposables VX25 C4-H

Voici l'équipement de base standard pour une armoire électrique : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée. Revêtement de surface conforme à la norme ISO 12944 Catégorie de protection contre la corrosion C4-H. Important : veuillez tenir compte des caractéristiques du produit ainsi que des indications relatives à l'installation et à la maintenance dans la description du produit.



Caractéristiques

Référence	VX 8808.450
Modèle	Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature d'armoire : revêtement zinc-magnésium et poudre Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Panneau arrière Plaques passe-câbles Plaque de montage 2 rails de montage 18 x 39 mm Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 800 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.896 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Code IK	IK10
Nombre de portes	1
Remarque	Installation et maintenance : La norme EN ISO 12944 s'applique aux constructions en acier (par ex. pour les containers et les ponts) et n'est en conséquence que partiellement applicable aux armoires électriques. Pour les armoires C4-H, les exigences définies dans la norme pour les tests en matière de peinture ont été appliquées. Notre peinture C4-H répond aux exigences du test au brouillard salin de 720h défini par la norme. Néanmoins, la corrosion peut apparaître sur de telles enveloppes lorsqu'elles sont exposées dans des zones corrosives. L'utilisateur doit donc procéder à un entretien régulier et à une réparation des dommages sur la peinture. En fonction de l'application, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection appropriées contre les conditions ambiantes telles que par exemple le rayonnement UV.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	130 kg

Caractéristiques

Poids brut	134 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	VX Armoires juxtaposables C4-H, L800xH2000xP800 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, une porte à l'avant

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité